

Garant**GARANT Power Q high-feed fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212817 52/4 |
| GTIN | 4045197939371 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendepatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------------|
| Antal skær Z | 4 |
| passende vendeskærsplatter | XDM.120516 |
| Ramplinglængde L for α_{maks} | 32,34 mm |
| Skær-Ø D_c | 52 mm |
| Ramplingvinkel α_{maks} | 1,42 grader |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} | 102 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{min} | 88 mm |
| Ø D_3 | 36 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Cirkulær borefræsning a_p | 1,5 mm |
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 40 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Serie | Power Q |
| Indstillingsvinkel κ | 11 grader |
| Fz Helix | 0,8 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Plunge cutting |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |