

**Garant****GARANT Power Q high-feed fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.  
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

## Teknisk beskrivelse

Skær-Ø $D_c$	35 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	47 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	54 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	68 mm
Indvendig køling	ja
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,99 grader
Ø $D_3$	19 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	XDM.120516
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	15,34 mm

Antal skær Z	2
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Ø $D_2$	29 mm
Serie	Power Q
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP