

Garant**Kopifræser 7° positiv, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212167 66/5
GTIN	4045197939494
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Låseskivesæt	219955

Ø D ₃	50 mm
Skær-Ø D _c	66 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7