



## Komfortbeskyttelsesbrille 5X1, Glastoning: I/O



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Artikelklasse	04H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Innovativ beskyttelsesbrille med **Floating Lens Design** af hensyn til en optimal pasform uden trykpunkter. Ergonomisk, dynamisk design takket være **længde- og vinkeljusterbare brillestænger**.

Polstret, højdeindstillelig næsebøjle. **Brillestængernes polstrede ender** giver en maksimal komfort og absolut stabilitet. Med **reflekterende glas** egnet til **sollys uden for kraftig nedblænding** (skiftende arbejde inde og ude). **Transmission 55%**.

#### Udførelse reklametekst:

Innovativ beskyttelsesbrille med Floating Lens Design.

- **Optimal, ergonomisk pasform uden trykpunkter.**
- **Længde- og vinkeljusterbare brillestænger.**

#### Norm:

EN 166 EN 172

### Teknisk beskrivelse

Glasmærkning	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
UV-beskyttelse	UV400
Glasmateriale	Polycarbonat
Serie	5X1
Rammemærkning	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Rammeegenskab	Bøjlepude

Rammeegenskab	Bøjlelængde, justerbar
Rammeegenskab	Bøjlehældning, justerbar
Rammeegenskab	Indstillelige næsepuder
Produkttype	Beskyttelsesbrille