

Garant**Kopfræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212145 63/6
GTIN	4045197939470
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	124 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1 grader
Antal skær Z	6
Ramplinglængde L for α_{maks}	47,94 mm

Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Sikringskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Cirkulær borefræsning a_p	2,5 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Ø D_3	51 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	RD..12T3
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	114 mm
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8