

Garant**GARANT Softcut® HSI, med gevind, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 6$ mm vælges.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	28,7 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Skær-Ø D _c	40 mm
Antal skær Z	5

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	SO.. 0836..
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863