

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215954 20/3
GTIN	4045197939876
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.  
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Antal skær Z	3
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	8 mm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2