

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	5
Skær-Ø D _c	50 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	8 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Samlet længde L _{i alt}	40 mm

Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2