

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M8
Antal skær Z	2
Skær-Ø D _c	16 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Ø D ₂	13,5 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	8 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde L _{i,alt}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2