

**HM-fræser, TiAlN, Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203617 20
GTIN	4045197958778
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **sletbearbejdning**. Speciel geometri til optimal spåntransport. Til **periferifræsning som sletbearbejdning**. Meget stabil udførelse takket være den forstærkede kerne.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	20 mm
Antal tænder Z	6
Tolerance, nom. Ø	h10
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærlængde L _c	26 mm
Samlet længde L	92 mm
Spiralvinkel	45 grader
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,107 mm
Tilspændingsretning	Vandret
Skær-Ø D _c	20 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	70 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	60 m/min	H
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------