

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser bred deling, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215966 63/7
GTIN	4045197940032
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	8 mm
Antal skær Z	7
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..

Skær-Ø D _c	63 mm
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2