

**HM-fræser, TiAlN, Ø DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203619 8
GTIN	4045197958884
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **sletbearbejdning**. Speciel geometri til optimal spåntransport. Til **periferifræsning som sletbearbejdning**. Meget stabil udførelse takket være den forstærkede kerne.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	68 mm
Skærlængde L _c	24 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,063 mm
Tolerance, nom. Ø	h10
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skær-Ø D _c	8 mm
Spiralvinkel	45 grader
Tilspændingsretning	Vandret
Antal tænder Z	6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	50 m/min	H
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------