

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215968 63/9
GTIN	4045197940063
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8 IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	9
Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	8 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)

Holdeboring-Ø	27 mm
Serie	Power Tang
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2