

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser,  
Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/4mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Artikelklasse	210

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	47 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	4
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	131 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Udhængslængde $L_1$	69 mm
Vendeplatteskruesæt	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø $D_c$	40 mm
passende vendeskærsplatter	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	24
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2