



Vippecontainer RAL 7035 med tømmebane, Ladvolumen: 450l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919922 450
GTIN	4017976847023
Artikelklasse	96D

Beskrivelse

Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Teknisk beskrivelse

Længde	1374 mm
--------	---------

Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Indføringslommer, mål D	72 mm
Kassemål, bredde	669 mm
Vippesikring	ja
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Wire	nej
Vægt	83 kg
Indføringslommer, afstand B	203 mm
Indføringslommer, mål C	603 mm
Vippemekanisme	manuelt
Kassemål, højde	708 mm
Indføringslommer, mål A	194 mm
Antal hjul	4
med indføringslommer	ja
Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Bulkkanter, højde med hjul	733 mm
Materiale, hjul	TPE
Hjul-Ø	200 mm
Bredde	730 mm
Højde	1072 mm
Ladvolumen	450 l
olietæt svejset	ja
Aftapningshane, udførelse	Aftapningshane med si
Kassemål, længde	1214 mm
Bæreevne	750 kg
Farve	lysegrå RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produkttype	Vippebeholdere

