

**Garant****Konusforsænker HSS 100°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 10,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150023 10,4
GTIN	4045197959560
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Let og vibrationsfri forsænkning og afgratning  
Helslebne spånrum.

**Teknisk beskrivelse**

mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,5 mm
Udvendig Ø	10,4 mm
Samlet længde L	49 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	100 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		