

**Garant****DNMG 150608, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150608 HB730-1 Type: HB730-1  
Spånryder: XUM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	XUM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Type	HB730-1
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	Nano-PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning