


**Garant****CNMG 120408, Type: HB730-1**

### Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 250158 HB730-1 |
| GTIN                | 4045197941374  |
| Artikelklasse       | 21G            |

### Teknisk beskrivelse

|  |                   |
|--|-------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 35 - 230 m/min    |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm            |
| Spån Bryder                              | XUM               |
| Primær anvendelse                        | UNI               |
| Type                                     | HB730-1           |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.      |
| Tilspænding $f$                          | 0,2 - 0,6 mm/o    |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 6 mm        |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning |
| Skæremateriale                           | HM                |
| Belægning                                | Nano-PVD          |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120408                   |
| Antal skift/skær           | 4                             |
| Tolerance                  | M                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |