

Garant**DNMG 110404, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB730-1 Type: HB730-1
Spånbryder: XUM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	XUM
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB730-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Belægning	Nano-PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning