

Garant**VCMT 070202, Type: HB7025-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VCMT 070202 HB7025-1 Type: HB7025-1
Spånryder: SF
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7025-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 190 m/min
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	SF
ISO-kode, vendeskærsplade	VCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning