

Garant**VCMT 070202, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Artikelklasse	211

Beskrivelse

VCMT 070202 HB7125-1 Type: HB7125-1

Spånbryder: VF

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mmTilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VF
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 180 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm

Skæremateriale	HM
Type	HB7125-1
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning