

**Skærholdersæt, Venstre, Skaftstørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255111 25
GTIN	4045197941909
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Serie	QuickTurn
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Skæftstørrelse	25 mm
Reservedel	259981 6
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

---

**Tilbehør**

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 6

259981 6

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/16 mm

250025 25/16

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/16 mm

250019 25/16