

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M10X231****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Anvendelse:

Til at holde skruefræsere med gevind.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	41 mm
Gevind M	M10×231
Nyttelængde L ₁	231 mm
Borings-Ø D ₁	10,5 mm
Udragende længde, A-mål	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder