

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M16X231****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301313 M16X231
GTIN	4045197942852
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.****Anvendelse:**

Til at holde skruefræsere med gevind.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

L ₂	7,5 mm
Borings-Ø D ₁	17 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Udragende længde, A-mål	250 mm
Gevind M	M16×231
Ø D ₂	29 mm
Nyttelængde L ₁	231 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder