


**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB415, Type: UNI**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse**
**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2 mm

Plattetykkelse S: 3.18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Hjørneradius	1 mm
Plattetykkelse S	3.18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMT060310ZZER
Type	HB415
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		