

**Garant****XOMT060310ZZSR, HB4130, Type: INOX**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ 

## Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,8 mm
Hjørneradius	1 mm
Plattetykkelse S	3.18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMT060310ZZSR
Type	HB4130
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		