

**Garant****XDMT120516ZDSR, HB4130, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212893 INOX
GTIN	4045197943200
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	1,2 mm
Type	INOX
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	5.56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT120516ZDSR
Type	HB4130
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		