


**Garant****XDMT120516ZDER, HB4430, Type: TI**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212895 TI
GTIN	4045197943217
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3 mmTilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,8 mm

Plattetykkelse S: 5.56 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,8 mm
Type	Ti
Hjørneradius	1,6 mm
Plattetykkelse S	5.56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT120516ZDER
Type	HB4430
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		