

**Garant****Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 30 kort, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301013 16
GTIN	4045197944214
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Kort længde uden for maskinspindelen.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **Med RFID / Balluffchip-boring.**
- **med 4 kølekanalboringer.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	16
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	38 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	SK 30 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter