

**Garant****ER-spændetangspatron Form AD, BT 30 A = 60, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302745 16
GTIN	4045197944757
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 16

ER-spændenøgle: 16

**Teknisk beskrivelse**

ER-spændenøgle	16
Udragende længde, A-mål	60 mm
Til ER-spændetænger	16
Ekstra ER-spændemøtrik	16
Udvendig Ø D	28 mm
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Adapter	BT 30 A = 60
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

---

## Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------