

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SCLCR/L 1616X09

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 74 mm

Vendeplatteskruesæt: 269028 28

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 1616X09

Hovedlængde L ₁	27 mm
Samlet længde L	74 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 28
Plattestørrelse	9 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500