

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJCR/L 2020X11

passende vendeskærsplatter: VC.. 1103..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 40 mm

Samlet længde L: 99 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 1

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	40 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 1
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	99 mm

Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020X11
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500