

**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261305 16/11
GTIN	4045197945235
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJCR/L 1616X11

passende vendeskærsplatter: VC.. 1103..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 20 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 1

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
Samlet længde L	81 mm

ISO-kode holder	SVJCR/L 1616X11
Vendeplatteskruesæt	269023 1
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8