

**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261305 25/16
GTIN	4045197945266
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJCR/L 2525X16

passende vendeskærsplatter: VC.. 1604..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 40 mm

Samlet længde L: 111,5 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259033 5

Samlet længde L	111,5 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2525X16
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15