

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900-319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJBR/L 2525X16

passende vendeskærsplatter: VB.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 40 mm

Samlet længde L: 111,5 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 1
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 2525X16
Samlet længde L	111,5 mm

Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259033 5
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15