


Garant**Fladspændepatron form ADB med kølekanaler, forniklet., SK 40 kort,
Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300120 16
GTIN	4045197945716
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Speciel fornikling.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Udvendig Ø D	48 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------