

Garant**Profilrømningsholder, metrisk Ø d = 16 mm, Skaft-Ø DS: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	293026 25
GTIN	4045197945990
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).

Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

- **NB: Brug altid passende støder-Ø.**
- **Andre skaftforbindelser på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

L	76 mm
Skaftlængde L _s	50 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
Skaft-Ø D _s	25 mm
Ø D	58 mm

Ød	16 mm
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Tapnøgle til holder-Ø 5 mm	293006 5
Tapnøgle til holder-Ø 16 mm	293006 16
Tapnøgle til holder-Ø 8 mm	293006 8
Tapnøgle til holder-Ø 12 mm	293006 12