


Garant**Roterende pinol med analog trykvisning, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321730 5
GTIN	4045197947888
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Det aktuelle spændetryk kan aflæses direkte på basisenheden med analog eller digital angivelse.**
- **Løbspidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke med en fjederbane på ca. 3,7 mm analogt og 2,6 mm hhv. 2,8 mm digitalt.**
- **Kort, stabil konstruktion med lang akse, løbspids gennemhærdet og fintsløbet.**
- **Høj præcision takket være præcist rulleleje.**
- **Med aftrykningsgevind og aftrykningsmøtrik.**
- **Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Alle tilfælde, **hvor spændetrykket skal holdes inden for bestemte grænser** for enten at undgå at deformere emnet eller for at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.

- **Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451 – 327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.**
- **Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.**

- **Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.**
- **Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.**

Beskyttelsesklasse IP: IP 55

Energiforsyning: energy-harvesting

Kabinet-Ø: 92 mm

Nyttelængde B: 146 mm

Største spids-Ø 60° A: 50 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 51 mm

Til emnevægt: 1000 kg

Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø 60° A	50 mm
Maks. aksial spændekraft	1430 daN
Til emnevægt	1000 kg
Kabinet-Ø	92 mm
Nyttelængde B	146 mm
Morsekonus	MK5
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Spidslængde C	51 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 55
Energiforsyning	energy-harvesting
Produkttype	Centrerspids