


Garant**Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: VDI40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser, nr. 320625.

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D ₁	12 mm
passer til farvekode	K12
Ød	40 mm

Til emnevægt	300 kg
Nyttelængde L ₁	60 mm
Samlet længde L	123 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Hus-Ø D	44 mm
Rundløbsfejl	0,01 mm
Fjedervandring	3 mm
Adapter	VDI 40
Produkttype	Centerspids