

Garant**HM-fræser, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202815 8
GTIN	4045197947758
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Med **højeffektiv belægning** til universel brug.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	8 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Antal tænder Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftform	HB
Hjørnefasbredde ved 45°	0,07 mm
Spiralvinkel	35 grader
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,045 mm
Samlet længde L	100 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L_c	32 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		