

Garant**CNMM 160624, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160624 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SR
Type	HB7010-1
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	2,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning