

Garant**SCMT 120404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7020 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Type	HB7020
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning