

**Garant****CNMG 120408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	WSS
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning