

**Garant****WNMG 080404 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	WSS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning