

Garant**WNMG 080408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7020
Spånbrøder	WSS
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning