

Garant**CCMT 09T302 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Spånbrøder	WSS
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning