

Garant**CCMT 060202 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Spånryder	WSS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning