


**Garant****CCMT 060208 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260145 HB7020 |
| GTIN                | 4045197948854 |
| Artikelklasse       | 21G           |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Primær anvendelse                        | P                 |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning |
| Spånbryder                               | WSM               |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 120 - 350 m/min   |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,4 - 2 mm        |
| Skæremateriale                           | HM                |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.      |
| Type                                     | HB7020            |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm            |
| Tilspænding $f$                          | 0,15 - 0,3 mm/o   |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | CCMT 060208       |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 2                             |
| Tolerance        | M                             |
| Produkttype      | Vendeskærsplatte til drejning |