

**Garant****CCMT 09T308 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,15 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Type	HB7020
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	WSM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning