

Garant**CCMT 09T304 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Spånryder	WSS
Skæremateriale	HM
Type	HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning